

Regulador de Fluxo Afrit

REGULADOR DE FLUXO

ANSE



Tubo (Métrico) - Rosca (R)	
ANSE 04-M5	ANSE 10-01
ANSE 04-01	ANSE 10-02
ANSE 04-02	ANSE 10-03
ANSE 06-M5	ANSE 10-04
ANSE 06-01	ANSE 12-02
ANSE 06-02	ANSE 12-03
ANSE 06-03	ANSE 12-04
ANSE 06-04	ANSE 16-02
ANSE 08-01	ANSE 16-03
ANSE 08-02	ANSE 16-04
ANSE 08-03	
ANSE 08-04	

Tubo (Polegada) - Rosca (NPT)	
ANSE 5/32-N01	ANSE 5/16-N04
ANSE 5/32-N02	ANSE 3/8-N01
ANSE 3/16-N01	ANSE 3/8-N02
ANSE 3/16-N02	ANSE 3/8-N03
ANSE 3/16-N03	ANSE 3/8-N04
ANSE 1/4-N01	ANSE 1/2-N03
ANSE 1/4-N02	ANSE 1/2-N04
ANSE 1/4-N03	
ANSE 1/4-N04	
ANSE 5/16-N01	
ANSE 5/16-N02	
ANSE 5/16-N03	

REGULADOR DE FLUXO

ANSE-G



Tubo (Métrico) - Rosca (G)	
ANSE-G 04-G01	ANSE-G 10-G03
ANSE-G 04-G02	ANSE-G 10-G04
ANSE-G 06-G01	ANSE-G 12-G02
ANSE-G 06-G02	ANSE-G 12-G03
ANSE-G 06-G03	ANSE-G 12-G04
ANSE-G 06-G04	ANSE-G 16-G03
ANSE-G 08-G01	ANSE-G 16-G04
ANSE-G 08-G02	
ANSE-G 08-G03	
ANSE-G 08-G04	
ANSE-G 10-G01	
ANSE-G 10-G02	

REGULADOR DE FLUXO TUBO-TUBO

ANSF



Tubo (Métrico)	Tubo (Polegada)
ANSF 04	ANSF 5/32
ANSF 06	ANSF 3/16
ANSF 08	ANSF 1/4
ANSF 10	ANSF 5/16
ANSF 12	ANSF 3/8
	ANSF 1/2



Tubo (Métrico) - Rosca (G)
NSES 04-M5
NSES 06-M5
NSES 06-G01
NSES 06-G02
NSES 08-G01
NSES 08-G02

REGULADOR DE FLUXO

NSS



Tubo (Métrico) - Rosca (R)

NSS 06-01
NSS 06-02
NSS 08-01
NSS 08-02
NSS 10-02
NSS 10-03
NSS 12-02
NSS 12-03

REGULADOR DE FLUXO

NSS-G



Tubo (Métrico) - Rosca (G)

NSS-G 06-G01
NSS-G 06-G02
NSS-G 08-G01
NSS-G 08-G02
NSS-G 10-G02
NSS-G 10-G03
NSS-G 12-G02
NSS-G 12-G03

REGULADOR DE FLUXO

NSE



Tubo (Métrico) - Rosca (R)

NSE 04-M5	NSE 10-01
NSE 04-01	NSE 10-02
NSE 04-02	NSE 10-03
NSE 06-M5	NSE 10-04
NSE 06-01	NSE 12-02
NSE 06-02	NSE 12-03
NSE 06-03	NSE 12-04
NSE 06-04	NSE 16-02
NSE 08-01	NSE 16-03
NSE 08-02	NSE 16-04
NSE 08-03	
NSE 08-04	

Tubo (Polegada) - Rosca (NPT)

NSE 5/32-N01	NSE 5/16-N04
NSE 5/32-N02	NSE 3/8-N01
NSE 3/16-N01	NSE 3/8-N02
NSE 3/16-N02	NSE 3/8-N03
NSE 3/16-N03	NSE 3/8-N04
NSE 1/4-N01	NSE 1/2-N03
NSE 1/4-N02	NSE 1/2-N04
NSE 1/4-N03	
NSE 1/4-N04	
NSE 5/16-N01	
NSE 5/16-N02	
NSE 5/16-N03	

REGULADOR DE FLUXO

NSE-G



Tubo (Métrico) - Rosca (G)

NSE-G 04-G01	NSE-G 10-G03
NSE-G 04-G02	NSE-G 10-G04
NSE-G 06-G01	NSE-G 12-G02
NSE-G 06-G02	NSE-G 12-G03
NSE-G 06-G03	NSE-G 12-G04
NSE-G 06-G04	NSE-G 16-G03
NSE-G 08-G01	NSE-G 16-G04
NSE-G 08-G02	
NSE-G 08-G03	
NSE-G 08-G04	
NSE-G 10-G01	
NSE-G 10-G02	

REGULADOR DE FLUXO TUBO-TUBO

NSF



Tubo (Métrico) Tubo (Polegada)

NSF 04	NSF 5/32
NSF 06	NSF 3/16
NSF 08	NSF 1/4
NSF 10	NSF 5/16
NSF 12	NSF 3/8
	NSF 1/2

Conexões Metálicas

Pressão 0-15 bar / Temperatura 0-80°C / Latão Niquelado



Tubo (Métrico) - Rosca (R)		
MNSE 04-M5	MNSE 06-03	MNSE 10-03
MNSE 04-M6	MNSE 06-04	MNSE 10-04
MNSE 04-01	MNSE 08-01	MNSE 12-02
MNSE 04-02	MNSE 08-02	MNSE 12-03
MNSE 06-M5	MNSE 08-03	MNSE 12-04
MNSE 06-M6	MNSE 08-04	
MNSE 06-01	MNSE 10-01	
MNSE 06-02	MNSE 10-02	




Tubo (Métrico) - Rosca (G)		
MNSE 04-G01	MNSE 08-G03	MNSE 12-G03
MNSE 04-G02	MNSE 08-G04	MNSE 12-G04
MNSE 06-G01	MNSE 10-G01	
MNSE 06-G02	MNSE 10-G02	
MNSE 06-G03	MNSE 10-G03	
MNSE 06-G04	MNSE 10-G04	
MNSE 08-G01	MNSE 12-G01	
MNSE 08-G02	MNSE 12-G02	

Regulador de Fluxo com Precisão



AS	4	G	01	CT
Modelo	Tubo OD	Tipo de Rosca	Tamanho Rosca	Tipo de Controle
AS: Regulador de Fluxo com Precisão	4	BSP	01: 1/8"	TC: Rosca para Tubo
	6		02: 1/4"	CT: Tubo para Rosca
	8		03: 3/8"	
	10		04: 1/2"	
	12			
	14			
	16			
	18			



ESPECIFICAÇÕES	
Modelo	Série: AS
Fluido	Ar Comprimido
Pressão Máxima de Operação	10 Bar
Pressão Mínima de Operação	1 Bar
Pressão de Prova	15 Bar
Temperatura Ambiente e Média	-5~60° (Sem Congelamento)


Regulador

Regulador de Fluxo Tubo x Tubo Alta Precisão



CÓDIGO

AS	2002F	6	A
Modelo	Tamanho do Corpo	Tubo O.D.	Função
Regulador de Fluxo Tubo x Tubo	1002F 2002F 2052F 3002F 4002F	03 04 05 06 08 10 12	A: Tipo de Trava de Pressão Blank: Tipo de porca Rotativa



Modelo	AS1002F	AS2002F	AS2052F	AS3002F	AS4002F
Tubo O.D.	03/04/05/06	04/06	06/08	06/08/10	10/12
Meio	Ar comprimido				
Pressão máx. de Operação	10 Bar				
Pressão mín. de Operação	1 Bar				
Pressão de Prova	15 Bar				
Temperatura Ambiente e Média	-5~60°C (sem congelamento)				